


Sub-base-SET MS12-AGF

Broj artikla: 537135

FESTO

serije MS s G navojem



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Klasa kvalitete zraka 5:7:- prema DIN ISO 8573-1
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR