


Komplet adaptera HAPG-SD2-28

Broj artikla: 537188

FESTO

za kombinaciju T-utorske prihvatnice HGPT-63 na zakretnom pogonu
DRQD-40/50-...-FW-...



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	372 g
Material adapter	Aluminij
Material plate	Aluminijska legura za gnječenje