

Vakuummetar FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Broj artikla: 537812

FESTO

s pokaznom jedinicom bara.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Nazivna veličina, manometar | 40 |
| Položaj priključka | Stražnja strana centrična |
| Zasnovano na normi | DIN EN 837-1 |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Oplaštenje |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdonovom cijevi |
| Pokazno područje [bara] | -1 ... 0 bar |
| Područje pokaza | -30 ... 0 inHg |
| Skala | Dvostruka skala bara (eksterno) Cola Hg (unutra) / psi (unutra) |
| Pogonski tlak | -1 ... 0 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Faktor trajnog opterećenja | 0,75 |
| Faktor izmjeničnog opterećenja | 0,66 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 81 g |
| Klasa točnosti mjerenja | 2,5 |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PMMA |