


Priključna ploča VMPA2-IC-AP-1

Broj artikla: 537981

FESTO

za pojedinačni ventil MPA2 s internim upravljačkim dolaznim zrakom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	30,5 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	21 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	233 g
Električni priključak	M8 Utikači
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni ljev