



Ručni polužni ventil VHER-BH-M04C-G18-LD

Broj artikla: 538192

FESTO

u plastičnoj izvedbi, s očitavanjem pozicije položaja ručke, 4/3-smjernom funkcijom razvodnika u osnovnom položaju zatvoren, zatvara se u tri položaja ručke, odlazni smjer na stranu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	4/3 zatvoren
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Okretni zasun
Nazivni promjer	6 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Osiguranje aktiviranja	s priborom se zatvara
Princip brtvljenja	tvrd
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Sloboda preklapanja	da
Prikaz statusa signala	s priborom
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Moment aktiviranja	1,1 Nm
Težina proizvoda	165 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan