

# Beskontaktni prekidač SIEH-M18B-NS-K-L-CR

Broj artikla: 538258

FESTO

induktivno, s velikim sklopnim razmakom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Nominalni uklopni razmak	10 mm
Osiguran uklopni razmak	8,1 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 1,0 Nehrđajući čelik 1 mm debeo = 0,4 Nehrđajući čelik 2 mm debeo = 0,8 Bakar = 0,85 Mjed = 1,3 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost, sklopna veličina FS	0,5 mm
Histereza	≤ 1,22 mm
Maks. uklopna frekvencija	200 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno Izlazna struja < 100mA i frekvencija sklapanja < 10Hz
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	≤ 17 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M18
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	115 g
Material housing	visokolegirani čelik
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67 IP69K
Tlačna čvrstoća ugrađenog senzora	60 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L