


# Beskontaktni prekidač SIEF-M30NB-PS-S-L

Broj artikla: 538319

FESTO

s utikačem, ugradnja djelomično poravnana.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Princip mjerenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	20 mm
Osiguran uklopni razmak	16,2 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 1,0 Nehrđajuči čelik St 18/8 = 1,0 Bakar = 1,0 Mjed = 1,0 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-30 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,4 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Histereza	0,6 ... 3 mm
Maks. uklopna frekvencija DC	1.500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 1,8 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 15 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni Fixcon M12x1 Utikači
Veličina	M30
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	75 Nm
Način ugradnje	djelomično poravnano
Težina proizvoda	90 g
Material housing	Mjed PBT kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja	magnetno istosmjerno i izmjenično polje
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju