



Beskontaktni prekidač SIEF-Q40S-PA-S-2L

Broj artikla: 538341

FESTO

s utikačem, ugradnja djelomično poravnana.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	kvadratno
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Princip mjerenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	35 mm
Osiguran uklopni razmak	28,35 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 1,0 Nehrđajući čelik St 18/8 = 1,0 Bakar = 1,0 Mjed = 1,0 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-30 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,7 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Histereza	1,05 ... 5,25 mm
Maks. uklopna frekvencija DC	250 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 1,8 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 65 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 15 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polno Fixcon M12x1 Utikači
Veličina	40x40x65 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Način ugradnje	djelomično poravnano
Težina proizvoda	156 g
Material housing	PA PBT ojačan
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja	magnetno istosmjerno i izmjenično polje
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju