

# Plastična savitljiva cijev PUN-E-4x0,6-SW

Broj artikla: 538465

FESTO

prikladno za QS utične priključke, vrlo fleksibilno, otporno na hidrolizu, mikronski stabilno, dozvoljeno u proizvodnji prehrambenih artikala.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	30 mm
Unutarnji promjer	2,8 mm
Min. radijus savijanja	8 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Dopuštenje za prehrambene artikle	FDA 2002/72/EG
Temperatura okoline	-35 ... 50 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,008 kg/m
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)