



Senzor protoka SFET-R0005-L-WQ4-D-K3

Broj artikla: 538534
Proizvod u napuštanju

FESTO

Minijaturni prijenosnik protoka za vakuumsko područje.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Dozvola | C-Tick |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Mjerno područje protoka, početna vrijednost | -0,05 l/min |
| Mjerno područje protoka, završna vrijednost | 0,05 l/min |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 2 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Dušik |
| Temperatura medija | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Uklopno vrijeme | 5 ms |
| Analogni izlaz | 1 - 5 V |
| Greška linearnosti FS | 5 % |
| Ponovljivost, analogna veličina FS | 1 % |
| Otpor tereta | > 50 kOhm |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 24 V |
| Električni priključak | Kabel |
| Duljina kabla | 3 m |
| Material cable sheath | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Položaj ugradnje | okomito vodoravno |
| Pneumatski priključak | QS-4 |
| Težina proizvoda | 25 g |
| Material housing | PA |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |