

# Povodnik FKC-32

Broj artikla: 538961

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Radijalno odstupanje +/-	2,5 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smjeru sile +/-	3.000 N
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smjeru sile +/-	1.400 N
Težina proizvoda	122,3 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material joint	PA ojačan
Material on ball stud	visokolegirani čelik
Material plate	Aluminijska legura za gnječenje