



Filtar-regulator LFR-1/8-DB-7-5M-MINI

Broj artikla: 539687

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, s manometrom, finoća filtra 5 µ.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Širina	44 mm
Serijski broj	DB
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozivne otpornosti KBK	1
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova s prolaznim provrtom s kutnikom za držanje
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, okretni gumb	POM
Informacija o materijalu, filter	PE
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Informacija o materijalu, ljsuska	PC