


Utičnica MSSD-F-M16

Broj artikla: 539710

FESTO

za magnetne svitke i ventile, slika priključka industrijski standard.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabela	Kutni
Opaska na izlazu kabela	180° rotirajuće
Težina proizvoda	35 g
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2 kV
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Navojni spoj kabela	M16x1,5
Promjer kabela	6 ... 8 mm
Nazivni presjek vodiča	≤ 0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material seals	HNBR