


Utičnica MSSD-E-M12

Broj artikla: 539711

FESTO

za magnetne svitke i ventile, raspored priključka za ventile JMEH, MEH i MOEH.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	50
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak 1	Kutna utičnica, kvadratni oblik, 3-pin, Tip C
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 300 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Navojni spoj kabela	M12
Dozvoljeni promjer kabela	4 ... 6 mm
Presjek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material seals	HNBR