



Ploča regulatora VABF-S4-1-R5C2-C-10

Broj artikla: 540170

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, standardna slika priključka prema 15407-2, do maks. 10 bara.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Širina | 26 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 15407-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Naknadni izbor, manometar | moгуće |
| Operating pressure MPa | 1 MPa |
| Pogonski tlak | 10 bar |
| Područje regulacije tlaka Mpa | 0,05 ... 0,85 MPa |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 8,5 bar |
| Područje regulacije tlaka psi | 7,25 ... 123,25 psi |
| Ulazni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 692 g |
| Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini | na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak |
| Priključak manometra | sa štipaljkom za držanje |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Aluminijski tlačni lijev |