


Servomotor MTR-AC-40-3S-AA

Broj artikla: 540299

FESTO

bez prigona, bez kočnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Davač položaja rotora	Resolver
Nadzor temperature	PTC otpor
Maks. brzina vrtnje	10.400 1/min
Nazivna brzina vrtnje	6.000 1/min
Trajna struja mirovanja	0,78 A
Klasa zaštite izolacije	F
Motorska konstanta	0,344 Nm/A
Nazivna snaga motora	150 W
Nazivni napon DC	325 V
Nazivna struja, motor	0,7 A
Vršna struja	3,3 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-40 ... 40 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,045 kgcm ²
Moment tromosti mase, rotor	0,045 kgcm ²
Nazivni okretni moment	0,24 Nm
Vršni okretni moment	1 Nm
Okretni moment mirovanja	0,27 Nm
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	12 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	82 N
Težina proizvoda	670 g
Tehnika električnog priključka	Utikači