


Spojni vod KVI-CP-3-GS-GD-5

Broj artikla: 540333

FESTO

za ventilski blok CPV i CP elektrika CTEC.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Contact 3 of socket 1 mm leading
Identifikacija kabela	s priborom
Učestalost priključivanja	500
Težina proizvoda	255,4 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M9x0,5
Električni spoj 1, broj pinova/žica	5
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	5
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M9x0,5
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	5
Električni spoj 2, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40 °C	1,6 A
Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40 °C	2.3 A for 0.34 mm ² 3.6 A for 0.49 mm ²
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 75 mm
Promjer kabela	5,5 mm
Struktura kabela	2x0,25+2x0,34+0,49 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ² 0,34 mm ² 0,49 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno

Svojstvo	Vrijednost
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	svijetlosivo
Material housing	PA PBT TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material electrical contact	Pozlaćena bronza Brass, gold-plated
Material insulation	TPE-U(PUR)