


Prigušno-povratni ventil GRLA-1/8-QS-8-B-20

Broj artikla: 540359

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	650 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	600 ... 750 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	1.080 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	800 ... 1250 l/min
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	4 Nm
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	0,4 Nm
Težina proizvoda	18 g
Veličina pakiranja	20
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Mjed
Informacija o materijalu, zakretni priključak	PBT pojačan