



# Prigušno-povratni ventil VFOC-E-S6-Q6

Broj artikla: 540363

FESTO

s utičnicom, za reguliranje brzine vrtnje ili brzine izvlačenja i uvlačenja cilindra.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak QS-6
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	utični s utičnicom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	0 ... 270 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	170 ... 260 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 → 0 bara	0 ... 430 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 → 0 bara	330 ... 400 l/min
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	21,6 g
Uputa uz pneumatski priključak 2	prikladno samo za Festo QS priključke
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, šuplji vijak	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano bezbojno
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev