


Jedinka pogona kuglaste slavine VZPR-BPD-22-R14

Broj artikla: 540510

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1/4",
PN40, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	električno pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	CNOMO s unutarnjim navojem
Priključak procesnog ventila	Rp1/4
Indikacija sklopnog položaja	Smjer gumba = smjer protoka
Nazivni promjer DN	15
Pogonski tlak, pogon kuglaste slavine	1 ... 8,4 bar
Nazivni tlak armature	40
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Težina proizvoda	1.300 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju