


Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:H2N3M1-WP

Broj artikla: 541432

FESTO

Sastoji se od filtra, regulatora tlaka, zauljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 40 µm, s manometrom, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odraživanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	1,5 ... 14 bar
Područje regulacije tlaka	1 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	800 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	PC