



Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:J4M1D1A1-WP

Broj artikla: 541442

FESTO

sastavljen od regulatora s filtrom, zauljivača, električnog zapornog ventila, ventila za uspostavu tlaka pneumatski, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 5 µm s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispušni kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Uklopni ventil Filter-regulator s manometrom Standardni zauljivač maglom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	4,5 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	4 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	550 l/min
Parametri svitka	24 V DC: 1,5 W
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.500 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/4
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	PC