


# Ventil za uspostavu tlaka MS12-DE-G-V24

Broj artikla: 541498

FESTO

za polagano dozračivanje ili odzračivanje pneumatskih postrojenja.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem s dodirrom
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Indikacija sklopnog položaja	s priborom
Pogonski tlak	3 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	25.000 ... 42.000 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V DC: 8,4 W 110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 14,0 VA, snaga držanja 10,0 VA 110 V AC: 60 Hz, vršna snaga 12,0 VA, snaga držanja 7,0 VA
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	3.800 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik
Prikaz statusa signala	s priborom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	Modul podnožja
Pneumatski priključak 2	Modul podnožja
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev