



Magnetni ventil

MFH-5-1/4-24-EX

Broj artikla: 541661

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | 5/2 zatvoren, monostabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 73 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,22 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 2,2 ... 8 bar |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US) |
| Mjesto izdavanja certifikata | FM 3026030 |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni promjer | 7 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s uskakanjem |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Overlap | Underlap |
| Vrijeme sklapanja isklj | 29 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 10 ms |
| Parametri svitka | 24 V DC: 4,6 W |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Temperatura medija | -5 ... 40 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 40 °C |
| Težina proizvoda | 450 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Priključak, otvor za disanje | interno |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Material seals | NBR PU |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev eloksirano |