


Magnetni svitak VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Broj artikla: 541666

FESTO

Kabel s izolacijskom spojnicom, 120 V AC/60 Hz i 110 V AC/50-60 Hz



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Parametri svitka	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 12,5 VA, snaga držanja 7,5 VA 110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 11,5 VA, snaga držanja 6,5 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	NEC 500 Class I, Div. 1
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Duljina kabla	0,5 m
Materijal - napomena	RoHS sukladno