


# Međupozicijski modul DADM-DGC-40-A

Broj artikla: 541702

FESTO

odgovara za linearni pogon DGC.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maks. naletna brzina	3 m/s
Maks. vrijeme zakretanja	300 ms
Točnost ponavljanja	0,02 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	970 g
Vrsta pričvršćenja	pritegnuto na cilindar DGC
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material stop screw	Čelik pocinčano
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material lever	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material nut	Čelik pocinčano
Fino dotjerivanje	4 mm
Način funkcioniranja	dvoradno