


Elektrika-priklapanje CPVSC1-AE16-CPI

Broj artikla: 541975

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	52 mm
Visina	40 mm
Duljina	70 mm
Feldbus sučelje	M9, 5-polno, utičnica i utikač
Dijagnoza specifična za uređaj	Podnapon, ventilski blok
Tipovi komunikacije	CP-feldbus
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	16
Parametriranje	Parametriranje preko CP-protokola
Zaštita od zamjene polova	za sve priključke električnog pogonskog napona
Protokol	CP-feldbus
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona, opterećenje	Ovisno o tipu i broju ventila
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	Elektronika: ≤ 100 mA
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 50 °C
Relativna vlažnost zraka	90% at 50°C ne kondenzira se
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Mehanička zaštita	IP20 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	150 g
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	CP: CP-feldbus
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Material housing	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno