

Kuglasta slavina

VZBA-R114-63-32T-F0405-R

Broj artikla: 542016

FESTO

u izvedbi od nehrđajućeg čelika, 3-smjerna kuglasta slavina s unutarnjim navojem, T-provrt 90 i 180 stupnjeva, sa sučeljem ISO 5211 za montažu na zakretne pogone DRD, DRE i DAPS.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | 3-smjerna kuglasta slavina T-provrt |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Rp1 1/4 |
| Indikacija sklopnog položaja | Smjer proreza = smjer protoka |
| Slika bušenja prirubnice | F04 F05 |
| Unutarnji promjer | 25 mm |
| Nazivni promjer DN | 32 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Nazivni tlak armature | 63 |
| Moment aktiviranja | 26 Nm |
| Pogonski medij | Inertni plinovi neutralne tekućine |
| Temperatura medija | -10 ... 140 °C |
| Protok Kv, L-provrt kutni | 18 m ³ /h |
| Protok Kv, T-provrt ravni | 36,5 l/min |
| Tolerancija protoka Kv | +/- 20 % |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Informacija o materijalu, brtve | PTFE |
| Informacija o materijalu, kugla | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kugle | 1.4401 |
| Informacija o materijalu, vratilo | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 2.800 g |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 |