


Spojni vod NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

Broj artikla: 542134

FESTO

pretkonfekcionirano, za MEBH ventile.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Standard
Indikacija sklopnog položaja	LED
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-5 ... 70 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm kod M12x1 0,4 Nm kod M2,5
Min. radijus savijanja kabela	59 mm
Težina proizvoda	166 g
Električni priključak 1	Utičnica pod kutom, četvrtasti oblik, 4-polna, oblik C
Električni priključak 2	Utikač ravni, M12x1, 5-polni, A-kodiran
Struktura kabela	3 x 0,75 mm ²
Promjer kabela	5,9 mm
Duljina kabela	2,5 m
Nazivni presjek vodiča	0,75 mm ²
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5 s navojnim utikačem
Boja, kućište	crno
Boja, kablanski plašt	sivo
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	PBT TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, vijci	Čelik Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, utični kontakti	Utičnica pokositrena Bakrena slitina Utikač pozlaćen