


Spojni vod NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Broj artikla: 542135

FESTO

pretkonfekcionirano, za CPE10/14-M1BH ventile.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	LED
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost	1 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm kod M12x1 0,25 Nm kod M2
Min. radijus savijanja kabla	42 mm
Težina proizvoda	48 g
Električni priključak 1	Utičnica pod kutom, četvrtasti obik, 2-polna, MSZC
Električni priključak 2	Utikač ravni, M12x1, 5-polni, A-kodiran
Struktura kabla	2 x 0,25 mm ²
Promjer kabla	3,4 mm
Duljina kabla	2,5 m
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2 s navojnim utikačem
Boja, kućište	crno
Boja, kablanski plašt	sivo
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, vijci	Čelik Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, utični kontakti	Utičnica pokositrena Bakrena slitina Utikač pozlaćen