


# Zaporni ventil MS4N-EE-1/4-10V24-S-Z

Broj artikla: 542609

FESTO

električno, s prigušivačem zvuka, smjer protoka zdesna nalijevo



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura             | Klipni zasun   |
| Način aktiviranja                   | električno   |
| Funkcija odlaznog zraka             | ne prigušuje se  |
| Ručno pomoćno aktiviranje           | s dodirrom   |
| Vrsta resetiranja                   | mehanička opruga   |
| Vrsta upravljanja                   | predupravljano   |
| Funkcija ventila                    | 3/2 zatvoren, monostabilan   |
| Pogonski tlak                       | 4 ... 10 bar   |
| C vrijednost                        | 9,5 l/sbar   |
| b-vrijednost                        | 0,44   |
| Normalni nazivni protok             | 2.000 l/min  |
| Trajanje uključenosti               | 100 %  |
| Parametri svitka                    | 24 V DC: 1,8 W   |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plinovi                               |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura medija                  | -10 ... 50 °C  |
| Mehanička zaštita                   | IP65   |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 50 °C  |
| Sigurnost hrane                     | Vidi dodatne informacije   |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:  |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno  |
| Smjer strujanja                     | nije reverzibilno  |
| Težina proizvoda                    | 289 g  |
| Pneumatski priključak 1             | 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 2             | 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 3             | G1/4   |
| Opskrba zrakom upravljanja          | interno  |
| Električni priključak               | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>Utikači<br>prema DIN EN 175301-803<br>četverokutni oblik |
| Material seals                      | NBR  |
| Material housing                    | Aluminijski tlačni lijev   |