


# Linijski portal DHSL-2DGC25-DGEA25

Broj artikla: 543004

FESTO

sastavljeno od pogona bez klipnjače s vodećom osovinom i električnom osi prečke, dinamički, precizno, električno pozicionirano. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 3.0
Korisni teret	0 ... 6 kg
Pogon Z-os	DGEA-25
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen DGEA
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 800 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	2x DGC-25
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Hod Y-os	0 ... 3.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm