


Plosni portal DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Broj artikla: 543026

FESTO

sastavljen od električnih osovina sa zupčastim remenom s valjkastim vođenjem, točno i visoko dinamičko pozicioniranje. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Plosnati portal 4.0-5.0
Korisni teret	0 ... 30 kg
Pogon Y-os	DGE-40-ZR-RF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vođenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm
Pogon X-os	DGE-40-ZR-RF
Vrsta pogona X-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vođenjem
Međupozicija X-os	proizvoljno
Hod X-os	0 ... 3.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os	± 0,1 mm