


Pick&Place DHSP-HSP25

Broj artikla: 543049

FESTO

Kulisno vođena mehanika, električni ili pneumatski pogon za dva smjera kretanja, kompaktno i visoko dinamično. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|----------------|
| Grupa | Pick&Place 1.0 |
| Korisni teret | 0 ... 1,6 kg |
| Vrsta pogona Z-os | pneumatski |
| Hod Z-os | 20 ... 70 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os | ± 0,02 mm |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os | ± 0,02 mm |
| Pogon Y-os | HSP-25 |
| Vrsta pogona Y-os | pneumatski |
| Hod Y-os | 52 ... 170 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os | ± 0,02 mm |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os | ± 0,02 mm |