


Mrežna priključna utičnica NECU-G78G4-C2

Broj artikla: 543108

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61984
Dozvola	c CSA us (OL)
Težina proizvoda	58,7 g
Električni priključak 1	Utičnica ravna, 7/8", 4-polna
Kodiranje utikača	ODVA AutoSIG
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	10 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Dozvoljeni promjer kabela	6 ... 12 mm
Presjek priključka	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Poniklani lijevani cink
Material seals	FPM NBR
Material electrical contact	Pozlaćena bakrena slitina