


# Utikač NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Broj artikla: 543109

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Težina proizvoda	44,3 g
Električni priključak 1	Utikač ravni, M12x1, 4-polni, D-kodiran, moguć zaslon
Kodiranje utikača	D
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka, moguć zaslon
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Svojstva prenošenja	DIN EN 50173 / CAT 5
Dozvoljeni promjer kabela	6 ... 8 mm
Presjek priključka	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	Poniklani lijevani cink
Material electrical contact	Brass, gold-plated