


Paralelni komplet EAMM-U-D32-40A

Broj artikla: 543150

FESTO

Prikladno za električne pogone

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	2,931 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	300 g