


Aksijalni komplet EAMM-A-D60-87A

Broj artikla: 543162

★ Osnovni proizvodni program

Prikladno za električne pogone

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|----------------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 17 Nm |
| Težina proizvoda | 890 g |
| Kod sučelja, pogon | D60A D60B D60C |
| Cod sučelja, Motor in | 87A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |