


Aksijalni komplet EAMM-A-D60-52C

Broj artikla: 543164

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|---|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 17 Nm |
| Težina proizvoda | 1.020 g |
| Kod sučelja, pogon | D60A D60C |
| Cod sučelja, Motor in | 52C |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |