

# Plastična savitljiva cijev PEN-16X2,5-NT

Broj artikla: 543251

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, polietilen (nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	16 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	122 mm
Unutarnji promjer	10,8 mm
Min. radijus savijanja	57,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,1029 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 16 mm
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE