


Ploča regulatora VMPA1-B8-R2C2-C-10

Broj artikla: 543340

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Širina | 10,5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatsko ulančavanje po visini | Regulator tlaka za 2 |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Naknadni izbor, manometar | moгуće |
| Područje regulacije tlaka | 2 ... 8,5 bar |
| Ulazni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment | 0,25 Nm |
| Težina proizvoda | 73,8 g |
| Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini | na ploči za ulančavanje |
| Priključak manometra | M5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material regulator housing | PA |