


Uređaj za posluživanje FED-500

Broj artikla: 543441

FESTO

Pokaz i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim dieplejem za priključak na SPS sustave, s 1 funkcijskom tipkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	91 mm
Visina	147 mm
Duljina	187 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Alarmi	1.024
Memorija korisnika	32 Mbyte
Broj LED-ova korisnika	1
Broj funkcijskih tipaka	1
Sat stvarnog vremena	da
Liste događaja	1.024
Memorija recepata	32 kByte
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj boja	256
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	STN boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	5,6"
Rezervna baterija	3 V / 270 mA litij
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod nazivnog pogonskog napona	0,8 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 45 °C
Dozvola	C-Tick
Težina proizvoda	1.400 g
AUX-sučelje	Sub-D 9-polno Utičnica
Sučelje pisača	RS232 Sub-D 15-polno Utičnica
PC-sučelje	RS232 Sub-D 15-polno Utičnica
Sučelje programiranja	9,6 - 38,4 kBd
SPS-sučelje	RS232

Svojstvo	Vrijednost
	Sub-D 15-polno Utikači
Ethernet sučelje	opcijski, 10 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja u prednju ploču
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Software programiranja	FED Designer 6.06 ili viši
Odobrenje prema NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D