


Razdjelni modul MS4-A-RMV-IPM-80

Broj artikla: 543500

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	150 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijski tlačni lijev
Material module connector	Aluminijski tlačni lijev
Material screws	Čelik