



Prigušna ploča VABF-S3-2-F1B1-C

Broj artikla: 543603

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, normalna slika priključka 15407-1, za montažu između ploče za ulančavanje i ventila, za prigušivanje odlaznog zraka 3 i 5 na ventilu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	18 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Prigušna ploča, prigušenje odlaznog zraka
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	228 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev