

# Membransko sušilo zraka

## LDM1-D-MAXI-300

Broj artikla: 543664


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom za suhi i čisti komprimirani zrak.

Pozor: Za trajno besprijekorno funkcioniranje uređaja bezuvjetno je potrebno predfiltriranje pogonskog zraka mikrofiltrrom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m<sup>3</sup>)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	Membranski sušač
Pogonski tlak	3 ... 12,5 bar
Normalni nazivni protok	300 l/min
Pogonski medij	Klasa kvalitete zraka 1:7:1 prema DIN ISO 8573-1
Sniženje rosišta	20 K
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.650 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje