



Beskontaktni prekidač SMT-8M-ZS-24V-K-5,0-OE-EX2

Broj artikla: 543874

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone s T-utorom, montaža odozgo, s kablom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
ATEX kategorija plina	II 3G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A22 IP65 T120°C X
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +70°C
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Uklonni izlaz	beskontaktno 2-žično
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	80 mA
Maks. uklopna snaga DC	2,4 W
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	8 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 2-žilno
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Uvjeti ispitivanja kabla	Energetski lanac: 5 milijuna ciklusa, radijus savijanja 75 mm Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit Uvjeti ispitivanja na upit
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Standard+energetski lanac
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PU) postojano na ulje
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor
Težina proizvoda	54,8 g
Informacija o materijalu, kućište	PA visokolegirani čelik, nehrđajući
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP68