

Beskontaktni prekidač SMT-8M

Broj artikla: 543893

FESTO

magnetno, beskontaktno, za T-utor
Najmanja količina po nalogu 10 komada



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Uklopni izlaz	NPN PNP beskontaktno 2-žično
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik Uklopnik
Maks. izlazna struja	80 ... 100 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	8 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	0,2 ... 30 m
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP68