



Pretvarač signala SVE4-HS-R-HM8-2P-M8

Broj artikla: 544216

FESTO

konvertira analogni izlazni signal senzora u sklopne točke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL-temperatura okoline	-20 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Signalno područje	za senzor pozicije SMH-S1-HG
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Uklopni izlaz	2xPNP
Sklopna funkcija	slobodno se programira
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 2, broj pinova/žica	4
Električni spoj 2, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Težina proizvoda	19 g
Material housing	ABS
Mogućnosti namještanja	Teach-In
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L