



# T utični spoj NEDU-M8D3-M8T4

Broj artikla: 544391

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Učestalost priključivanja	100
Područje pogonskog napona AC	32 V
Područje pogonskog napona DC	32 V
Nazivni pogonski napon AC	32 V
Nazivni pogonski napon DC	32 V
Strujna opteretivost	2 A
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-25 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Težina proizvoda	9,5 g
Električni priključak	prema EN 60947-5-2 Utikači / utičnice M8x1 / M8x1 4-polno / 3-polno
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Boja, kućište	crno
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed kromirano poniklano
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlaćeno