



# Vertikalno-opskrbna ploča VABF-S3-1-P1A3-G14

Broj artikla: 544434

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, normalna slika priključka 15407-1, za  
montažu između ploče za ulančavanje i ventila.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Alternativna opskrba zrakom za 1
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	201 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev